


品番：EA585JA-3

品名：φ 26mm/600mm ケーブルカッター



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0238ページ		



#### 仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	ME-250
切断能力	IV線: 250mm <sup>2</sup> VVR: 60mm <sup>2</sup> ×3心 CV: 200mm <sup>2</sup> CVT: 60mm <sup>2</sup>	最大切断能力	φ 26mm
全長	600mm	重量	1.54kg
ハンドル材質	アルミ合金		

#### 銅線専用

刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用

太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。


ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので全体質量が非常に軽い。従って全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。

中心のナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。

#### <注意>

- ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

代替品

	<p><b>品番</b> EA585JA-3A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:マ-ヘル→M Creative7 ランド</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.