

品番：EA585JA-4A

品名：φ 35mm/800mm ケーブルカッター



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



切断能力	200V
IV	CVT
50mm ²	100mm ²
VVR	CV
100mm ² ×3心	400mm ²

※すばらしい切れ味
刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用
三角刃部を鋭く研削して、太い電線を楽に
切断できるようにし、その上ケーブルの丸み
をほとんど変化させません。

仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC20E500
切断能力	IV線:500mm ² VVR:100mm ² ×3心 CV:400mm ² CVT:100mm ²	最大切断能力	φ 35mm
全長	800mm	重量	2930g
ハンドル材質	アルミ合金		

銅線専用

刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用しています。

太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

<注意>

- ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

