

品番：EA585JC-2A

品名：φ 26mm/615mm ケーブルカッター(絶縁)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,800円(税抜) / 18,480円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,800円(税抜) / 18,480円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/26 22:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|-----------|
| メーカー | ミノル工業 | 型番 | MC20E250S |
| 切断能力 | IV線: 250mm ² VVR線: 60mm ² ×3心 CV線: 200mm ² CVT線: 60mm ² | 最大切断能力 | φ 26mm |
| 全長 | 615mm | 重量 | 1500g |
| ハンドル材質 | G-FRP樹脂 | | |

銅線専用

耐電圧50000V

刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用しています。

太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い

<感電事故防止>

刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。

<抜群の絶縁性>

ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用しています。

<注意>

・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。

- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.