

品番 : EA585KA

品名 : ϕ 20mm/200mm ケーブルカッター



販売価格	9,780円(税抜) / 10,758円(税込)		
カタログ価格	9,780円(税抜) / 10,758円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/01/14 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、 ϕ 20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	95 11 200
切断能力	ϕ 20mm(70mm ²)	全長	200mm
重量	283g	仕上げ	ヘッド:磨き黒仕上げ、ハンドル: PVDカバー付
ハンドル	プラスチックコーティング		

先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。

つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。

切断プロセスがイニシャルカット(前方の切断範囲にある絶縁被覆)とファイナルカット(後方の切断範囲にある導体)とに分かれていることにより、径20mmのケーブルも片手操作で切断することができます。

適切なテコ比と最適な刃の形状で、少ない力で作業できます

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構

スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.