

品番：EA585KA

品名：φ20mm/200mm ケーブルカッター



販売価格	9,780円(税抜) / 10,758円(税込)		
カタログ価格	9,780円(税抜) / 10,758円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/21 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、φ20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	95 11 200
切断能力	φ20mm(70mm ²)	全長	200mm
重量	283g	仕上げ	ヘッド:磨き黒仕上げ、ハンドル:PVDカバー付
ハンドル	プラスチックコーティング		

先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。

つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。

切断プロセスがイニシャルカット(前方の切断範囲にある絶縁被覆)とファイナルカット(後方の切断範囲にある導体)とに分かれていることにより、径20mmのケーブルも片手操作で切断することができます。

適切なテコ比と最適な刃の形状で、少ない力で作業できます

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構

スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

