

品番 : EA585KA-14S

品名 : ϕ 15mm/165mm ケーブルカッタ-(スプリング付)



販売価格	8,510円(税抜) / 9,361円(税込)		
カタログ価格	8,510円(税抜) / 9,361円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/13 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



ϕ 15mmのケーブルも片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	95 21 165
切断能力	ϕ 15mm(50㎟)	全長	165mm
ハンドル	プラスチックコーティング	重量	215g
材質	高級特殊工具鋼 (刃は焼き入れされ、精密研削されています。)		

スプリング付

スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。

単線および多芯の銅／アルミニウムケーブルを切断します。

スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.