

品番 : EA585KA-16

品名 : $\phi 23\text{mm}/225\text{mm}$ ケーブルカッター(ステップカット)



販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/13 04:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0243ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	95 11 225
用途	単線・より線などの電線や多芯ケーブルの切断に	切断能力	銅単線・アルミケーブル:35mm ² 撚線:70mm ² 細撚線:120mm ²
全長	225mm	重量	365g
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き

銅・アルミケーブル用

ケーブルを潰さずに切断します。

大径ケーブルを切断する際は先端刃で切込みを入れ
最後に根元の刃で切断する2段刃仕様。

先端刃はスリム形状のため狭所での切断も可能。

高周波焼き入れを施した切断刃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.