

品番：**EA585KB**

品名：φ16mm/230mm ケーブルカッター(絶縁)



販売価格	<b>11,500円</b> (税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/08/05 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		



てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断できます

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 06 230
切断能力	単線: φ16mm 撚線: 50mm <sup>2</sup> 細い撚線: 70mm <sup>2</sup> ケーブル: 4×6mm <sup>2</sup> アルミワイヤー: 70mm <sup>2</sup>	全長	230mm
ハンドル	プラスチックコーティング(1000V絶縁)	仕上げ	ヘッド: 磨き ハンドル: 成形コーティング
重量	274g	材質	特殊工具鋼
注意	ケーブル線(銅・アルミ)以外の切断には使用しないで下さい。		

切断面をつぶさず完全切断

てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断できます。

ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

調整可能なねじ式ジョイントです。

代替品

	<p>品番 EA585SA-2 コメント</p>
--	------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.