

品番：EA585KB-10

品名：φ10mm/165mm ケーブルカッター



販売価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/29 14:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



ケーブルを片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 05 165
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
切断能力	銅、アルミ: φ10mm(24mm ²)	全長	165mm
重量	111g	ブレード材質	ステンレス

ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。

ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

スクリュージョイントは調節可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.