

品番：EA585KB-12

品名：φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/26 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0210ページ		



スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 16 165
切断能力	φ15mm(50mm ²)	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	165mm
重量	262g	材質	バナジウム鋼(焼入焼戻処理)

銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)

ハンドルはつば付で火花が手に飛ぶのを防ぎます。

つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。
片手操作で簡単に切断できます。

調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構

挟み込み防止付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.