



品番：EA585KB-15

品名：φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/落下防止)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0210ページ		



規格	品名	型番	単位	在庫
1000V絶縁	ケーブルカッター	EA585KB-15	丁	4



スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	95 16 165 T
切断能力	銅線: φ15mm(50mm ²)	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	165mm
重量	260g	材質	高級特殊工具鋼(焼入焼戻処理)

銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)

鍛造により大変頑丈です。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

片手で簡単に作業できます。

ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。

調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

