品番: EA585KC-160

品名: $\phi$ 15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット)



販売価格	<b>7,240円</b> (税抜)/ 7,964円(税込)				
カタログ価格	7,240円(税抜)/7,964円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/19 04:04現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0244ページ				









## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	95 12 160
切断能力	φ15mm(50m m³)	全長	160mm
重量	225g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	刃硬度	約57HRC

## 銅・アルミケーブル用

高周波焼き入れを施した切断刃

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減

ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。

挟み込み防止機能で安全な作業を実現

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.