品番: EA585KC-165

品名:  $\phi$  15mm/165mm ケーブルカッター



販売価格	7,020円(税抜) / 7,722円(税込)				
カタログ価 格	7,020円(税抜)/7,722円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/19 06:28現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0244ページ				













## $\phi$ 15mmのケーブルも片手で滑らかに切断

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	95 12 165
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
切断能力	φ15mm(50m m <sup>2</sup> )	全長	165mm
幅	54mm	重量	253g
刃硬度	HRC54~56	材質	高級特殊工具鋼

### 銅・アルミケーブル用

自動ロック機構採用。

スクリュージョイントは調節可能です。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

片手で簡単に作業できます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

スチールワイヤーやワイヤーロープの切断は適しません。

#### 代替品



**品番** EA585KC-165A

**コメント** 変更点:グリップデザイン

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.