


品番：EA585KC-165S

品名：φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)



販売価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
カタログ価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/21 13:24現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



φ15mmのケーブルも片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	9522165
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
切断能力	φ15mm(50mm ²)	全長	165mm
幅	54mm	刃硬度	HRC54~56
重量(g)	254		

銅・アルミケーブル用

スプリング付

スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。

自動ロック機構採用。

スクリュージョイントは調節可能です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

片手で簡単に作業できます。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

代替品

	<p>品番 EA585KC-165SA コメント 変更点:グリップデザイン</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.