

品番 : EA585KC-165S

品名 : ϕ 15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,030円(税抜) / 9,933円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,030円(税抜) / 9,933円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/16 02:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0244ページ | | |



ϕ 15mmのケーブルも片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----|----------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 9522165 |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 切断能力 | ϕ 15mm(50mm ²) | 全長 | 165mm |
| 幅 | 54mm | 刃硬度 | HRC54~56 |
| 重量(g) | 254 | | |

銅・アルミケーブル用

スプリング付

スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。

自動ロック機構採用。

スクリュージョイントは調節可能です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

片手で簡単に作業できます。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA585KC-165SA コメント 変更点:グリップデザイン</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.