品番: EA585KC-165SA

品名: ϕ 15mm/165mm ケーブルカッター(χ 7°リング) 付)



販売価格	9,030円(税抜)/9,933円(税込)					
カタログ価 格	9,030円(税抜)/9,933円(税込)					
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/19 06:23現在)					
商品入数	1	販売単位	Ţ			
カタログ ページ						











仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 22 165
切断能力	φ15mm(50m m ²)	全長	165mm
刃硬度	HRC54~56	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォート	重量	254g

銅・アルミケーブル用

スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。

自動ロック機構採用。

スクリュージョイントは調節可能です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

片手で簡単に作業できます。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

株式会社エスコ