品番: EA585KC-200

品名: ϕ 20mm/200mm ケーブルカッター



販売価格	11,400円 (税抜)/12,540円(税込)				
カタログ価格	11,400円(税抜)/12,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/19 08:29現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0244ページ				











特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、φ20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	95 12 200
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
切断能力	φ 20mm(70m m ²)	全長	200mm
幅	57mm	刃硬度	HRC54~56
重量	324g	材質	高級特殊工具鋼

銅・アルミケーブル用

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

スクリュージョイントは調節可能です。

代替品



品番 EA585KC-200A

コメント 変更点:グリップデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.