

品番 : EA585KC-200

品名 :  $\phi$  20mm/200mm ケーブルカッター



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0243ページ		



特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、 $\phi$  20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	95 12 200
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
切断能力	$\phi$ 20mm(70mm <sup>2</sup> )	全長	200mm
幅	57mm	刃硬度	HRC54～56
重量	324g	材質	高級特殊工具鋼

銅・アルミケーブル用

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直 径20mmまでのケーブルを切断することができます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

スクリュージョイントは調節可能です。

#### 代替品

	品番	EA585KC-200A
	コメント	変更点: グリップデザイン

---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.