

品番：EA585KR-14

品名：φ45mm/315mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)



販売価格	86,400円(税抜) / 95,040円(税込)		
カタログ価格	86,400円(税抜) / 95,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/25 18:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0210ページ0239ページ		



1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断

### 仕様


メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 36 315 A
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	全長	315mm
切断能力	φ45mm(380mm <sup>2</sup> )	重量	800g

1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用、ラチェット操作で簡単切断

刃は焼き入れで精密研削されているので、つぶれずに滑らかにカットします。

軽くてコンパクトなので狭い場所でも作業できます。

### 代替品

	品番 EA585KR-13 コメント φ60mm
--	-----------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.