

品番：EA589AH-22

品名：140mm セーフティカッターナイフ(自動収納式/左右両用)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 2,100円(税抜)／2,310円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 2,100円(税抜)／2,310円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/12 19:21現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



**[HYDE]セーフティカッター  
(スプリング式)**

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。

**折線なしカッターの特徴**

- 作業中に刃が折れたり、折った刃が差入し傷む工事・機具・施設等への異物混入を防ぎます。
- 刃を長く出すことで、狭く・奥がし作業など用途の幅が広がります。



レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。

仕様

|                                                              |                   |    |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|
| 材質                                                           | 本体:メタルダイカスト、刃:炭素鋼 | 刃厚 | 0.6mm  |
| 刃長                                                           | 58mm              | 刃幅 | 18.7mm |
| 全長                                                           | 140mm             |    |        |
| スライドボタンの先端を折ることで刃の出幅を調節可能(6.3～12.7mm)                        |                   |    |        |
| 安全設計!スプリング式セーフティカッター(レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すとスプリングの力で収納されます) |                   |    |        |
| 右利き・左利き兼用                                                    |                   |    |        |

代替品

|                                                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA589CT-14</p> <p>コメント 自動収納セーフティカッター</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.