品番: EA589AS-27

品名: 167mm カッターナイフ(先端爪付)



販売価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)				
カタログ価 格	930円(税抜)/1,023円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 07:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1851ページ				



















仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJlma)	型番	DC-L561BBL
ロック	ねじ	サイズ(mm)	刃長:100 刃幅:18 刃厚:0.5
材質	本体:エラストマー樹脂 刃:SK120	全長	167mm
重量	101g		

ねじロック式(刃が滑り出さないピッチ送り方式)

厚物切断用

ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用

しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。

安全ロープ取付用環付。

凄刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)

刃物ですので取り扱いにご注意下さい。

使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

ドライバーカッターL用セフホルスター対応

代替品

品番 EA589CY-10 コメント メーカー異なります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.