品番: EA589AS-29

品名:167mm カッターナイフ(先端爪/ホルダー付)



販売価格	<b>1,820円</b> (税抜)/ 2,002円(税込)				
カタログ価 格	1,820円(税抜)/2,002円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/09 07:02現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ	1851ページ				



















## 仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJlma)	型番	DC-L560BSFBL
用途	厚物切断用	ロック	オート
刃長	100mm	刃幅	18mm
刃厚	0.5mm	全長	167mm
ホルダーサイズ	202×59×44mm	対応ベルト	幅:60mm以内 厚さ:5.0mm以内
材質	本体:ABS樹脂 刃:SK120 ホルダー:プラスチック クリップ・ベルト通し部:エラストマー樹 脂	重量	163g
付属品	ロック機能付専用ホルスター、替刃×2 枚		

ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。

カッターホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです。

ベルト通しとホルスターは45度回転できるので、お好きな角度を選び装着できます。

キレ・スレに強く、雨・油にも型崩れしません。

滑りにくいエラストマー樹脂グリップ

親指で解除できるロックボタン機能

段ボールの折り目付や、ペンキ缶等の蓋あけに便利な爪付き

本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き

ボディ内に2枚の替刃を内蔵可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.