

品番 : EA589BR-3

品名 : 138mm カッターナイフ(リサイクル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 525円(税抜)／578円(税込) | | |
| カタログ価格 | 525円(税抜)／578円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/12/15 20:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1849ページ | | |



12.5mm幅

仕様

| | | | |
|------|--------------|----|-----------------------|
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 203B |
| 様式 | オートロック式、左右両用 | 全長 | 138mm |
| 刃長 | 83.3mm | 刃幅 | 12.5mm |
| 刃厚 | 0.45mm | 材質 | 本体:再生ABS樹脂 刃:合金工具鋼 |
| 重量 | 55g | | |

薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現

スリムなフォルムに刃厚0.45ミリのM厚刃を装着した、全く新しい規格の中型カッターナイフです。

大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ

大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズです。

刃を反転させることで左右どちらの利き手でも使用できます。

クリップはロック機能が備わっており、スライダーの不意の脱落を防止します。

刃幅と刃厚が同じで、カッターナイフの全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.