

品番：EA589CH-2

品名：156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ°)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/22 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1800ページ		



クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター

仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	Ltd-08
用途	クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター	本体材質	樹脂
刃材質	特専黒刃(合金工具鋼・SK-120)	様式	オートロック式
全長	156mm	刃長	100mm
刃厚	0.5mm	刃幅	18mm
重量	89g		

シルバーと黒を基調としたシックなデザインに、力のかけやすい形状を追求したフォルムです。

本体は、硬く強度があり耐久性にも優れた美しいベロアクローム仕上げ

背面に滑りにくいラバーグリップ付

ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式

特専黒刃を装着しています。

特専黒刃は通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味が特徴です。
また、2段研磨を施しているため、鋭角研磨でも刃こぼれしにくくなっています。

刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.