


品番：EA589CT-14

品名：143mm カッターナイフ(スプリング式/軽量)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 63 (2026/04/22 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1803ページ		



レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます

仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	30000110.02
商品名	SECUNORM 300	刃長	50.1mm
刃幅	19mm	刃厚	0.63mm
全長	143mm	材質	本体:ガラス繊維強化プラスチック 刃:スチール
重量	52g	用途	段ボール(3枚重ね)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、繊維、フェルト、フリース
切込み深さ	17mm		

左・右利き兼用

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。

わずか52gと軽量です。

ストラップホール付

ガラス繊維強化プラスチックで作られており、特に耐摩耗性に優れています。

17mmの切断深さにより、物流や製造などの一般的な作業や、高頻度の切断作業も楽に行えます。

刃の交換ボタンを押すだけで、刃を取り外すことができます。

ブレードカバーと内蔵マグネットにより、簡単・安全に刃の交換ができます。

手にしっくりなじむ新しい形状のハンドルで、丸みの帯びたナイフの先端や、滑りにくいソフトグリップなど細部にもこだわっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.