

品番：EA589CT-27

品名：55.5x19x0.65mm カッターナイフ替刃(セラミック製/2枚)



販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/11 08:34現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1803ページ1804ページ		



### 仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	1760099.25
刃長	55mm	刃幅	19mm
刃厚	0.65mm	刃材質	セラミック
重量	2.6g(1枚当たり)	総重量	22g
入数	2枚		

EA589CT-51,-52,-58、旧EA589CT-13A用替刃

先丸(深刃仕様)

刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。

刃先が丸いため、比較的安全に使用できます。

非磁性、非導電性、オイルフリー

刃を180度反転させることで再度使用することができます。

スチール刃よりも長期間、切れ味を維持できます。

刃がセラミックなので、錆びることがありません。

両面研磨刃で均等性があります。

セラミックで錆びないので、オイルフリーで食品業界や製薬業界などに適しています。

セラミックの特性上、固い物を切ると刃が欠けたり割れることがあります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.