

品番：EA589CT-8

品名：138mm カッターナイフ(セーフティ/左右兼用)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,850円(税抜) / 3,135円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,850円(税抜) / 3,135円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 261 (2026/04/22 11:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1803ページ | | |



ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

仕様

| | | | |
|-------|---|-------|-----------------------|
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 125001.02 |
| 用途 | 包装資材や段ボール箱等の開梱用 カッター | 材質 | 刃: スチール 本体: プラスチック |
| 全長 | 138mm | 刃幅 | 19mm |
| サイズ | 53×19×138(L)mm | 重量 | 59g |
| 替刃 | EA589CR-10、 EA589CR-101～EA589CR-105 | 刃厚 | 0.63mm |
| 刃長 | 53mm カット長: 14mm(カットできる幅) | 切込み深さ | 15mm |
| 対応被削材 | 段ボール、シュリンクホイル、プラスチックストラップバンド、テープ、袋詰め商品、紙類、紐類、繊維素材 | | |

ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

左・右利き兼用

未使用時、刃は本体内に収納されています。

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出ています。

レバーから指を離すと収納されます。

自動収納式ではないので、切断後、刃は自動的に収納されません。

ロック、解除、刃交換の3段階調節スライダー付

人間工学に基づいたハンドル設計で、長時間使用でも疲れにくい

ストラップホール付

80%がリサイクルプラスチックで作れているファイバークラス強化ハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.