

品番：EA589CV-12

品名：144mm カッターナイフ(折れ線なし)



販売価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/04/26 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1798ページ		



仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	46102.08
材質	刃: スチール、本体: プラスチック	全長	144mm
サイズ	14×7(t)×144(L)mm(突起部分の除く)	刃厚	0.4mm
刃長	95mm	刃形状	折れなしタイプ
重量	13.2g	刃幅	9mm
切込み深さ	1~53mm	対応被削材	段ボール、シュリンクホイル、テープ、プラスチックストラップバンド、袋詰め商品、ポリスチレン、ラミネートフィルム、コーティングフィルム、紙類、フリース、紐類

発泡スチロール用カッター

左・右利き兼用

ポケットクリップ式


オートロック式

エンドキャップに刃折付

段ボール、紙、粘着テープを簡単に切断するのに最適です。

長くて丸みを帯びたハンドルは快適に握ることができます。

代替品

	<p>品番 EA589CV-15</p> <p>コメント 変更点:刃幅</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.