

品番：EA589CW-66

品名：開梱用カッター(金属探知反応/ステンス刃)



販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1641ページ		



ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です

#### 仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	32000771.02
刃長(mm)	26	刃幅(mm)	18.5
刃厚(mm)	0.4	全長	158mm
材質	本体:金属探知プラスチック 刃:ステンレス	切削深さ	4mm
重量	58.8g	主な使用用途	段ボール(一層まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コード、結束バンド、袋、繊維、フェルト、シートベルト、革、コーティングフィルム、ラミネートフィルム

耐摩耗性

ストラップ取付穴付

バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。

ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です

丸みのあるヘッド形状と保護された刃が、けがや製品を安全に保護します。ヘッド部は強化され、より丈夫で長持ちです

刃物交換ボタンを持ち上げ、カバーを取り外すだけ。刃をすぐに取り出しできます

指になじむ新しいハンドル形状は、手になじむようにフィットします。また、手や腕にやさしい角度で、刃の位置決めもしやすくなっています

切断部形状はより素早く切断できるようになっており、斜めカットもしやすくなっています。軽い力で負担がかかりません

左右兼用

刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。

頭部に簡易カッター付で刃の深さを3.5mmと5mmに変更できます。

### 代替品



品番 EA589CW-10

コメント

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.