

品番：EA589CW-70

品名：開梱用カッター



販売価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
カタログ価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/22 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1641ページ		



頭部に簡易カッター付で刃の深さを3.5mmと5mmに変更できます

仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	32000110.02
刃長(mm)	26	刃幅(mm)	18.5
刃厚(mm)	0.4	全長	158mm
材質	刃: スチール 本体: ガラス繊維強化プラスチック	重量	47.4g
切削深さ	4mm	主な使用用途	ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コード、封筒、結束バンド、段ボール(一層まで)、袋、繊維、フェルト、シートベルト、革、コーティングフィルム、ラミネートフィルム

バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。

刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。

丸みのあるヘッド形状と保護された刃が、けがや製品を安全に保護します。ヘッド部は強化され、より丈夫で長持ちです

刃物交換ボタンを持ち上げ、カバーを取り外すだけ。刃をすぐに取り出しできます

指になじむ新しいハンドル形状は、手になじむようにフィットします。また、手や腕にやさしい角度で、刃の位置決めもしやすくなっています

切断部形状はより素早く切断できるようになっており、斜めカットもしやすくなっています。軽い力で負担がかかりません

テープを割く深さを5mmと3.5mmから選べる為、より商品を保護することができます。ハンドルを開き、スプリッターを回転させれば完了です。スプリッターの使い方も簡単。テープに穴をあけて、すぐに使えます

左右兼用

ストラップホール付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.