品番: EA589CY-20H

品名:165mm カッターナイフ(ホルダー付)



販売価格	1,790円 (税抜)/ 1,969円(税込)				
カタログ価 格	1,790円(税抜)/1,969円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/09 04:02現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1850ページ				





















Xデザインハイパーシリーズ専用ホルダー(ハイパーAL型付)

仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	246B-S01			
<カッター>						
全長	165mm	刃長	100mm			
刃幅	18mm	刃厚	0.5mm			
材質	刃:特殊刃物鋼 本体:エラストマー					
握った時に滑らず、力の掛けやすい形状を追求したラバー付グリップ						
梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付						
替刃は付属しておりません						
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式						
<ホルダー>						
サイズ	207(W)×58(D)×45(H)mm	ベルト通し幅	65mm			

材質

ケース部:ガラス繊維入り強化ポリプロピレン

ベルト通し部:エラストマー

ホルダーにカッターナイフを差し込むだけでしっかりロックでき、使う時は赤いロック解除レバーを押しながら、カッターを握るような自然な動作でロック解除できます。

ベルトループは前後30°ずつ角度を変えることができるので、脱着しやすい角度に調整できます。

大型のベルトループは様々なサイズのベルトに対応し、柔らかいエラストマー製なので使用中でも邪魔になりにくいです。

落下防止用コード取付穴が2箇所あります。ホルダーとカッターナイフ本体をコードで繋げることで安全性を高めることができます。また、取付穴の内1箇所は、ホルダー本体を洗浄する際などで水や汚れが抜けやすい構造になっています。

強度・耐久性・耐溶剤性に優れたガラス繊維入り強化ポリプロピレン製ですので、ハードな現場で活躍します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.