

品番 : EA589CY-25

品名 : 160mm カッターナイフ(ソフトグリップ[°])



販売価格	660円(税抜)／726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜)／726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/01/12 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1801ページ		



仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	225B
ロック	オート	サイズ(mm)	刃長:100 刃幅:18 刃厚:0.5
全長	160mm	刃材質	合金工具鋼
重量(g)	74	本体材質	樹脂部:ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) ゴム部:エラストマ樹脂 金属部:ステンレス鋼(SUS430) スライダー:ポリアセタール樹脂
適合替刃	EA589CA-1-2-11B-25B-51-51B, EA589BC-10-11		

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。

樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。

ダブルインジェクション成形のラバーグリップ。

ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。

本体後部に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。また、作業や替刃交換時の妨げにならない穴位置も特徴です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.