

品番：EA589DA-2A

品名：125mm ワンタッチカッター(セラミック製)

	販売価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
	カタログ価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 29 (2025/12/16 14:39現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			









【セラミック刃】抜群のセラミック刃

- 高硬度、耐摩耗性、耐熱性、耐薬品性、耐腐食性、金属加工時の熱の吸収性があり、錆びる心配がありません。
- 電子機器の劣化、ゴム、樹脂、粘着テープのカットに最適です。

【セラミック製】カッタータイプの特徴

- セラミック刃のみ、非磁性、耐摩耗性、耐薬品性、耐腐食性。
- 刃先が鋭いので、錆びる心配がなく、長期に渡って使用可能。また、刃先が鋭いので、刃先の鋭さが長持ちします。

仕様

メーカー	フォーエバー (FOREVER)	型番	COT-P
刃長	59mm	刃幅	19mm
刃厚	0.5mm	全長	125mm(刃収納時) 140mm(使用時)
材質	刃部:ジルコニアセラミック 本体:ABS樹脂 バネ:ステンレス	重量	22g
刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付)			
ワンタッチでスピーディーに刃の出し入れが可能			
紙・プラスチックシート・ゴム・ボードなどのカットにお使いください。			
セラミック刃なので長持ちで錆びません。			
刃は非磁性で耐摩耗・耐薬品があります。			
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用いただけます。			
刃部の取扱いには注意してください。			
金属・ガラス・陶器など硬い物は切らないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.