

品番 : EA589DS-51

品名 : カッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式)



販売価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
カタログ価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 20:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1847ページ		



仕様

メーカー	Slice(スライス)	型番	10559
刃先調整	固定式(5段階調整式)	刃長	76mm
刃幅	17.5mm	刃厚	1.3mm
全長	155mm	材質	本体:グラスファイバー強化ナイロン 刃先:セラミック酸化ジルコニア
仕様	左右両利き用	重量	72g
耐熱温度	1600°C(刃)	用途	耐久性の高い持ち手を使用しており、ご家庭だけでなく、工場など様々な現場でお使いいただけます。

ラウンド刃先で安全に作業ができます。

刃の交換は簡単で、工具も不要です。

刃の向きを逆にしていただくことで、右利きの方にも左利きの方にもご使用いただけます。

従来の金属刃に比べて、11倍長持ちします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

