

品番 : EA590AJ-0

品名 : 8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,130円(税抜) / 4,543円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,130円(税抜) / 4,543円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/03/26 10:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0329ページ | | |



先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

仕様

| | | | |
|------|-----------------|-----|------------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 48 11 JO |
| リング径 | 8~13mm | 全長 | 140mm |
| 先端径 | φ0.9mm | 先端長 | 1.4mm(ピン長) |
| 先端形状 | ストレート | 重量 | 105g |
| ハンドル | 滑り止め付きプラスチックコート | 仕上げ | 防錆 |

穴用

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.