

品番：EA590AJ-1

品名：12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー



販売価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/26 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いいため、リングを歪めず確実に保持します

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	48 11 J1
リング径	12~25mm	全長	140mm
先端径	φ 1.3mm	先端長	1.6mm(ピン長)
先端形状	ストレート	重量	105g
ハンドル	滑り止め付きプラスチックコート	仕上げ	防錆

#### 穴用

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.