

品番：EA590AJ-3

品名：40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー



販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 11:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	48 11 J3
リング径	40~100mm	全長	225mm
先端径	φ2.3mm	先端長	4.0mm(ピン長)
先端形状	ストレート	重量	266g
ハンドル	滑り止め付きプラスチックコート	仕上げ	防錆

穴用

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.