

品番：EA590AK-1

品名：12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤ-90°



販売価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)		
カタログ価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/29 00:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	48 21 J11
リング径	12~25mm	全長	130mm
先端径	φ 1.3mm	先端長(ピン長)	1.6mm
重量	105g	先端形状	90°
仕上げ	防錆	ハンドル	滑り止め付きプラスチックコート
穴用			
バンドタイプ(90°)			
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。			
狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.