

品番 : EA590AK-4

品名 : 85-140mm 穴用精密スナップリングフライヤー-90°



販売価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
カタログ価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/14 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	48 21 J41
リング径	85~140mm	全長	305mm
先端径	φ 3.2mm	先端長(ピン長)	5.0mm
重量	576g	先端形状	90°
仕上げ	防錆	ハンドル	滑り止め付きプラスチックコート

穴用

ベンドタイプ(90°)

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.