


品番：EA590AL-2

品名：19- 60mm 穴用スタップ° リング° プライヤー-(ストップ° -付)



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/12 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0329ページ		



ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	48 31 J2
リング径	φ 19~60mm	全長	180mm
先端サイズ	φ 1.8mm	重量	175g
先端	ストレート	仕上げ	防錆
ハンドル	プラスチックコーティング		

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。

連続した作業に最適な商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.