

品番：EA590BB-6

品名：252-400mm軸用スナップリングプライヤー/90°



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 27,800円(税抜) / 30,580円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 27,800円(税抜) / 30,580円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/22 22:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0330ページ                      |      |   |



ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

#### 仕様

|      |                   |      |           |
|------|-------------------|------|-----------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス)   | 型番   | 46 20 A61 |
| 先端角度 | 90°               | リング径 | 252~400mm |
| 全長   | 580mm             | 先端径  | φ4.5mm    |
| 仕上げ  | 研磨                | 重量   | 1826g     |
| 材質   | シートスチール、クロムバナジウム鋼 |      |           |

#### 軸用

焼き戻し処理の先端は交換可能  
サイズに合わせてご使用下さい(爪が折れる原因になります)

ハンドルを押し縮めると、クローが広がります。クローを狭める時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。

黒く粉体塗装されています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.