

品番：EA590BB-6

品名：252-400mm軸用スナップリングプライヤー/90°



販売価格	27,800円(税抜) / 30,580円(税込)		
カタログ価格	27,800円(税抜) / 30,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0330ページ		



ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	46 20 A61
先端角度	90°	リング径	252~400mm
全長	580mm	先端径	φ4.5mm
仕上げ	研磨	重量	1826g
材質	シートスチール、クロムバナジウム鋼		

軸用

焼き戻し処理の先端は交換可能
サイズに合わせてご使用下さい(爪が折れる原因になります)

ハンドルを押し縮めると、クローが広がります。クローを狭める時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。

黒く粉体塗装されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.