

品番：EA590BJ-12

品名：19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)



販売価格	7,040円(税抜) / 7,744円(税込)		
カタログ価格	7,040円(税抜) / 7,744円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0329ページ		



ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	49 31 A2
リング径	19~60mm	先端角度	ストレート
全長	180mm	先端径	φ1.8mm
先端長	3.1mm	重量	170g
ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)		

防錆仕上げ

クロージングリミッター付き(ストッパーによって調整可能)
ネジ式ストッパーで開き具合を調整できます。

先端部に大きな接着面があるので、リングのゆがみなく簡単に取り付けできます。

ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.