

品番：EA590BK-0

品名：3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー-90°



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,140円(税抜) / 5,654円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,140円(税抜) / 5,654円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/26 07:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0329ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 49 21 A01 |
| 先端角度 | 90° | リング径 | 3~10mm |
| 全長 | 130mm | 先端径 | φ0.9mm |
| ピン長 | 1.4mm | 重量 | 100g |
| ハンドル | プラスチックコート(滑り止め付き) | 材質 | 高品質クロムバナジウム鋼 |
| 軸用 | | | |
| 防錆仕上げ | | | |
| ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。 | | | |
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | | | |
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 | | | |
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.