

品番：EA590BK-12

品名：19- 60mm 軸用スタップ°リング°プライヤー(ストップ°付)



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/12 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0329ページ		



ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	49 41 A21
リング径	19~60mm	先端角度	90°
全長	165mm	先端径	φ1.8mm
重量	169g	材質	ドイツ鋼
ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)		

防錆仕上げ

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。

ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。

ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

