品番：EA590BK-4

品名：85-140mm軸用精密スナップリングﾌﾟﾗｲﾔｰ90°

販売価格	10,100円（税抜）／ 11,110円（税込）			
カタログ価格	10,100円（税抜）／11,110円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2026/02/23 14:37現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0329ページ			

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	49 21 A41
先端角度	90°	リング径	85～140mm
全長	305mm	先端径	φ3.2mm
ピン長	5.0mm	重量	601g
ハンドル	プラスチックコート（滑り止め付き）	材質	高品質クロムバナジウム鋼
軸用			
防錆仕上げ			
ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。			
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。			
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。			
ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.