

品番：EA590HA-28

品名：軸24-37mm/穴27-44mm 45°スナップリングプライヤー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,010円(税抜) / 3,311円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,010円(税抜) / 3,311円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/22 20:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0332ページ | | |



ねじ式

仕様

| | | | |
|---|----------------------|--------|-----|
| リング径(mm) | 軸: 24~37 穴: 27~44 | 全長(mm) | 190 |
| 先端径 | 17.8mm | 先端角度 | 45° |
| クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。 | | | |
| センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。 | | | |
| 内外兼用 | | | |
| ねじ式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.