

品番：EA590HA-36

品名：6本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 19,300円(税抜) / 21,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,300円(税抜) / 21,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/04/06 09:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0332ページ | | |



ねじ式

仕様

| | | | |
|--|---|--------|----------------|
| 〈セット内容〉 | ストレート:EA590HA-21、-22、-23 90°:EA590HA-31、-32、-33 (6本組) | 先端角度 | ストレート・90°(角3本) |
| リング径(mm) | 軸:6~12、穴:10~11 軸:13~22、穴:12~25 軸:24~37、穴:27~44 | 全長(mm) | 152・190 |
| ケースサイズ | 203×298×49mm | 重量(g) | 約635 |
| クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。 | | | |
| センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。 | | | |
| スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。 | | | |
| ねじ式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.