品番：EA590HC-3

品名：38-102/46-102mm 内外兼用ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾔｰ

販売価格	14,700円（税抜）／ 16,170円（税込）			
カタログ価格	14,700円（税抜）／16,170円(税込)			
在庫数	最新在庫：20　（2025/06/24 06:31現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0339ページ			



カタログ訂正　24/12/12 ●リング径：軸…(誤)32～102mm→(正)38～102mm（No.55,56 1254）

レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能です

仕様

全長	230mm	リング径	軸用：38～102mm 穴用：46～102mm
付属チップ	15°チップ(φ2.3・2.7・3.0mm) 90°チップ(φ2.3・2.7・3.0mm)	最大幅	75mm
最大厚み	22mm	重量	490g
ラチェット機構付			
先端のクローの交換が可能です。			
六角棒レンチ（3/32”）1本付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.