

品番：EA590MC-13

品名：24-37/27-45mm スナップ°リング°フライヤ/45°内外兼用




販売価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
カタログ価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 01:59現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



規格	寸法	重量	全長
規格	24-37mm	1.2kg	195mm
規格	27-45mm	1.5kg	195mm

内側兼用タイプと外側兼用タイプ「45°」の両方に対応可能な設計で、作業の幅が広がります。作業する側は適応リング径等によって異なります。




錆や腐食に強い黒色仕上げ

### 仕様

先端角度	45°	リング径:軸	24~37mm
リング径:穴	27~45mm	全長	195mm

### 代替品

	<b>品番</b> EA590HA-48 <b>コメント</b> 違い:メーカー・適応リング径等
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.